

**CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB:
2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz /
PC5-48000**

Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit -
64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000
MHz / PC5-48000 - CL40 - 1.35 V - Cool
Gray

Gruppe: RAM
Hersteller: CORSAIR
Hersteller Artikel Nr: CMH64GX5M2B6000Z40
EAN: 0840006601173

**Hauptmerkmale**

Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL40
Leistungsmerkmale	Dynamische Multi-Zone RGB-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, Heatspreader aus massivem Aluminium, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO
Spannung	1.35 V