

Makita MAM006 - Tauchsägenschneidblatt - für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Stahl, Parkett, poröser Beton, Gipskartonplatten, glasfaserverstärkter Kunststoff, Faserzement-Platten, Kalkstein, Laminatbodenbelag, Kalksandstein



Produktbeschreibung: Makita MAM006 - Tauchsägenschneidblatt -
Breite: 32 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller: Makita
Hersteller Artikel Nr: B-66450
EAN: 0088381539357

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Makita MAM006 - Tauchsägenschneidblatt - für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Stahl, Parkett, poröser Beton, Gipskartonplatten, glasfaserverstärkter Kunststoff, Faserzement-Platten, Kalkstein, Laminatbodenbelag, Kalksandstein
Produkttyp	Tauchsägenschneidblatt
Geeignet für	Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Stahl, Parkett, poröser Beton, Gipskartonplatten, glasfaserverstärkter Kunststoff, Faserzement-Platten, Kalkstein, Laminatbodenbelag, Kalksandstein
Länge	70 mm (Verarbeitung)
Breite	32 mm
Zahnteilung	20 (pro Zoll)
Dorntyp	Starlock Max
Material	HM/TC