



Eisen Wegeleuchte Rusty, gerostet, E14, 240 mm
Wegeleuchten

UVP: 275,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-92039
Material	Eisen, Stahl
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	40 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Shabby Chic, Landhaus
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 240 mm (Ø) 150 mm
Produktgewicht	8.104 kg