




**Outdoor LED Wegeleuchte Trust, Edelstahl 316, 3000 K, warmweiß, 600 mm, IP...**  
Wegeleuchten

UVP: 331,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-320081
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8.6 W
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Montageart</b>	Boden
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	400 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	35000 h
<b>Schaltzyklen</b>	17500
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Schlicht, Modern
<b>Form</b>	rund, länglich
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut



<b>Produktmaße</b>	(H) 605 mm (Ø) 60 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.541 kg