



Eisen Wegeleuchte Rusty, gerostet, E14, 700 mm
Wegeleuchten

UVP: 498,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-101397
Material	Eisen, Stahl
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	11 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Shabby Chic, Landhaus
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 700 mm (Ø) 150 mm
Produktgewicht	16.957 kg