



Wegeleuchte Rusty, rund, 400 mm, E27, IP55
Wegeleuchten

UVP: 285,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-95932
Material	Eisen, Stahl
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	11 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP55
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Shabby Chic, Landhaus
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 400 mm (Ø) 190 mm
Produktgewicht	8.04 kg