



Eisen Wegeleuchte Rusty Slot, gerostet, eckig, 500 mm, E27
Wegeleuchten

UVP: 285,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-92037
Material	Eisen, Stahl
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	11 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Shabby Chic, Landhaus
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 500 mm (B) 120 mm (L) 120 mm
Produktgewicht	11.366 kg