



Stehleuchte C-Pol, anthrazit, E27

Wegeleuchten

UVP: 200,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-242304
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	24 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Stil	Modern
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	Maximale Abmessungen Energiesparleuchtmittel (Ø / L): 5,2 / 17,3 cm, Maximale Abmessungen Energiesparleuchtmittel (Ø / L): 5,2 / 17,3 cm, Bodenplatte (Ø): 17 cm
Produktmaße	(H) 900 mm (Ø) 120 mm
Produktgewicht	3.133 kg