

Produktinformation

41 14 250

Gripzange

- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet



Allgemein

Artikel-Nr.	41 14 250
EAN	4003773023470
Zange	verzinkt
Gewicht	557 g
Abmessungen	250 x 69 x 17 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Spannkapazität rund	36 mm
Spannkapazität 4-kant	36 mm
Spannkapazität 6-kant	36 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



