

Produktinformation

83 10 015

Rohrzange 90°

DIN 5234

- Schwedische Form
- 90° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	83 10 015
EAN	4003773014195
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	1.415 g
Abmessungen	420 x 67 x 24 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Spannweite	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 60 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 1/2 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

