

## Produktinformation

# 46 21 A21

## Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM  $\angle 90^\circ$

Allgemein	
Artikel-Nr.	46 21 A21
EAN	4003773022923
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	132 g
Abmessungen	170 x 35 x 19 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 19 – 60 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,8 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

