

Produktinformation

89 01 250

Wasserpumpenzange

Mit Rillengelenk

DIN ISO 8976



- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	89 01 250
EAN	4003773023067
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	325 g
Abmessungen	250 x 50 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/16 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 34 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten