

## Produktinformation

# 83 20 020

## Rohrzange 45°

DIN 5234

- Schwedische Form
- 45° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	83 20 020
EAN	4003773014232
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	2.596 g
Abmessungen	570 x 72 x 28 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Spannweite	70 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/4 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 70 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	70 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 2 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

