

Produktinformation

12 42 195 SB

KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange



- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (Nur bei konstanten Temperaturen)
- Vertieft liegender Drahtschneider
- Universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- Optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik
- Vollautomatische Anpassung an feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

AAA



Allgemein

Artikel-Nr.	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Gewicht	195 g
Abmessungen	195 x 115 x 27 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 — 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Drahtschneider bis 10 mm² mehrdrätig

