

Produktinformation

97 51 10 SB

Crimpzange für Westernstecker



- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit); lange Bauform
- Exakter Crimpvorgang durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 51 10 SB
EAN	4003773044390
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	295 g
Abmessungen	190 x 76 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Kapazität	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	2
Anwendungsbereich	Westernstecker

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



