

Produktinformation

46 11 A3

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 A

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 A; gerade Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM Ø

Allgemein	
Artikel-Nr.	46 11 A3
EAN	4003773033974
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	220 g
Abmessungen	210 x 42 x 16 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 40 – 100 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 2,3 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten