

Produktinformation

03 01 140

Kombizange

DIN ISO 5746



- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	03 01 140
EAN	4003773015192
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	106 g
Abmessungen	140 x 50 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,8 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 9,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	10,0 mm ²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten