

## Produktinformation

# 89 05 250

## Wasserpumpenzange

Mit Rillengelenk

DIN ISO 8976

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	89 05 250
EAN	4003773043836
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	371 g
Abmessungen	250 x 60 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/16
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 34 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten