

## Produktinformation

97 43 200

### Crimp-Systemzange

Für austauschbare Crimpeinsätze



- Im Kunststoffkoffer; Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen; mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern
- Ohne Crimpeinsatz
- Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
- Nahezu parallele Crimpbewegung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch geformte Griffe
- Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
- Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

MM

#### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 43 200                  |
| EAN                | 4003773030812              |
| Zange              | brüniert                   |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 988 g                      |
| Abmessungen        | 200 x 220 x 50 mm          |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten































