

Produktinformation

10 99 I220

Ohrklemmenzange



- Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich)
- Kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen
- Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren
- Langlebig und stabil
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	10 99 I220
EAN	4003773080756
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	345 g
Abmessungen	220 x 48 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abdichten Fluidschlauch an Stutzen mittels Seiten-Pressnase



Einsatz der Front-Pressnase



Abdichten Pneumatikschlauch an Schnellkupplung



