

Produktinformation

98 07 250

Rollgabelschlüssel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Parallel geführte, glatte Greifbacken
- Schlüsselweite stufenlos einstellbar
- Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück
- Chrom-Vanadin-Stahl



⚡ 1000 V   22°

Allgemein

Artikel-Nr.	98 07 250
EAN	4003773071518
Griffe	tauchisoliert
Gewicht	545 g
Abmessungen	260 x 78 x 32 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backenbreite	8 mm
Kopfbreite (W3)	16 mm
Tiefe	20 mm
Breite	73 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	30 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	1 1/8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

