

Produktinformation

97 52 34 SB

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 34 SB
EAN	4003773052609
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	485 g
Abmessungen	220 x 125 x 31 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 — 2,5 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	27 — 13

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten