

Produktinformation

50 00 210

Kneifzange

DIN ISO 9243

- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	50 00 210
EAN	4003773021957
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Gewicht	425 g
Abmessungen	210 x 55 x 27 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidenlänge mm	25,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

