



## LED Leuchtmittel GU10 Reflektor - ES111 in Silber 1000lm


Leuchtmittel

UVP: 49,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-419760
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	12.5 W
<b>Sockel</b>	GU10
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Reflektor - ES111
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	1000 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	90
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad
<b>Form</b>	rund
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 70 mm (Ø) 111 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.183 kg



**SLV**  
1005282

A

B

C

D

E

F

G

F

13

kWh/1000h

2019/2015

