



## Melan Deckenleuchte E27

Deckenleuchten

UVP: 121,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-96882
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	60 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Fassung</b>	E27
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 100 mm (Ø) 320 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.308 kg