



Bodeneinbauleuchte Dasar 215 Uni, rund

Bodeneinbaustrahler

UVP: 255,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-93277
Material	Edelstahl, Aluminium
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	11 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 310 mm (Ø) 228 mm
Produktmaße	(T) 225 mm (Ø) 215 mm
Produktgewicht	3.518 kg