



LED Einbauleuchte DL 126, rund, gebürstetes Metall, 3000 K

Möbeleinbauleuchten

UVP: 36,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-319486
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	12 V
Leistungsaufnahme	2.8 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	160 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	90 Grad
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 14 mm (Ø) 57 mm
Produktmaße	(H) 16 mm (Ø) 65 mm
Produktgewicht	0.11 kg

