



Outdoor Bodeneinbauleuchte Dasar, 215 mm, eckig, GU10, IP67

Bodeneinbaustrahler

UVP: 267,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-89598
Material	Edelstahl, Aluminium
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	75 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 180 mm (Ø) 200 mm
Produktmaße	(B) 215 mm (T) 160 mm (L) 215 mm
Produktgewicht	3.206 kg