



## 1-Phasen Stromschienen Pendelleuchte Enola B, Aluminium, GU10, Schwarz

Leuchten und Strahler

UVP: 124,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>     | A-298161   |
| <b>Material</b>          | Aluminium  |
| <b>Farbe</b>             | Schwarz  |
| <b>Anschlussspannung</b> | 230 V  |
| <b>Max. Leistung</b>     | 50 W   |
| <b>Fassung</b>           | GU10   |
| <b>Schutzklasse</b>      | II   |
| <b>Schutzart</b>         | IP20   |
| <b>Montageart</b>        | Aufsteck/Klemm-Montage                           |
| <b>Dimmbar</b>           | Ja   |
| <b>Dimmart</b>           | mit geeignetem Leuchtmittel                      |
| <b>Anwendungsbereich</b> | Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche |
| <b>Stil</b>              | Modern, Zeitlos                                  |
| <b>Form</b>              | rund, länglich                                   |
| <b>Netzstecker</b>       | Nein   |
| <b>Leuchtmittel</b>      | Nein   |
| <b>Produktmaße</b>       | (H) 300 mm (Ø) 70 mm                             |
| <b>Produktgewicht</b>    | 0.61 kg  |