



Ansprechende Pendelleuchte Tonga IV mit Keramikschirm für 1-Phasen-Schienen...

Leuchten und Strahler

UVP: 128,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-91917
Material	Keramik
Farbe	Weiß, Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E14
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche
Stil	Zeitlos, Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 220 mm (Ø) 150 mm
Produktgewicht	0.708 kg