



Schienenstrahler für 1-Phasen-Stromschiene, Puri, GU10 QPAR51, mit Adapter,...

Leuchten und Strahler

UVP: 33,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-163917
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	85
Drehbar °	350
Montageart	Aufsteck/Klemm-Montage
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 74 mm (L) 83 mm (Ø) 36 mm
Produktgewicht	0.127 kg