



Wand- und Deckenspot Kalu, GU10, aluminium gebürstet, 1-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 77,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-321621
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	75 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Drehbar °	350
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 180 mm (L) 150 mm
Produktgewicht	0.483 kg