



Schienenstrahler Puria für 1-Phasen-Stromschiene, GU10 QPAR51, inkl. Adapte...

Leuchten und Strahler

UVP: 42,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-255875
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	85
Drehbar °	340
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 109 mm (L) 125 mm (Ø) 64 mm
Produktgewicht	0.179 kg