



LED Wandleuchte Coupa Flex, weiß, silber, G9, mit Lesearm

Wandleuchten

UVP: 205,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-152025
Material	Aluminium, Stahl
Farbe	Weiß, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Leistung	40 W
Fassung	G9
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Abstrahlwinkel	30 Grad
Stil	Modern, Zeitlos
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein, nur Lesearm
Weiteres	LED Lesearm, 125 lm, warmweiß, Länge Schwanenhals: 21,5 cm. Maximale Länge Leuchtmittel: 9 cm, Inklusive eingebautem LED-Treiber, Inklusive zwei Ein/Aus-Schalter für getrenntes Schalten der Lichtquellen
Produktmaße	(H) 240 mm (T) 130 mm
Produktgewicht	1.289 kg