



LED Pendelleuchte One in Weiß 2x 24W 3600lm 1040mm

Pendelleuchten

UVP: 311,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-421014
Material	Aluminium, Stahl
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	24 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 1800 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Stil	Modern, Schlicht, Zeitlos
Form	eckig
Netzstecker	Nein



SLV
LS_2607

A

B

C

D

E

F

G

F

9

kWh/1000h



2019/2015

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 42 mm (B) 16 mm (L) 1040 mm
Produktgewicht	1.75 kg