



LED 3-Phasen-Spot Numinos in Weiß und Schwarz 20,1W 1880lm 3000K 60...

Leuchten und Strahler

UVP: 196,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-402346
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Weiß, Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	20.1 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1880 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	50000
Abstrahlwinkel	60 Grad
Anwendungsbereich	Flur, Wohnzimmer, Büro & Arbeitszimmer, Gewerblicher Bereich
Stil	Modern
Form	rund



PHILIPS
929001588706

A

B

C

D

E

F

G

E

18

kWh/1000h

2019/2015



Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	DALI
Produktmaße	(H) 85 mm (B) 165 mm (L) 185 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.72 kg