



## Einflammiger Leuchtenspot Asto in aluminium-brushed, GU10

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 35,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-95066
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	75 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schwenkbar °</b>	85
<b>Drehbar °</b>	310
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Flur
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 100 mm (L) 120 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.265 kg