



Pendelleuchte Para Cone, 1-Phasen Schienensystem, GU10, schwarz/gold

Leuchten und Strahler

UVP: 116,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-298163
Material	Stahl
Farbe	Schwarz-glänzend
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Aufsteck/Klemm-Montage
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Modern, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 140 mm (Ø) 133 mm
Produktgewicht	0.352 kg