



Wand- und Deckenspot Kalu, GU10, weiß, 2-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 148,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310433
Material	Aluminium
Farbe	Weiß-matt
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 75 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Drehbar °	350
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Modern
Form	rund, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 180 mm (L) 300 mm
Produktgewicht	0.906 kg