



Outdoor Bodeneinbauleuchte SolAsto, rund

Bodeneinbaustrahler

UVP: 69,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-288169
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	6 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP67
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 152 mm (Ø) 105 mm
Produktmaße	(T) 136 mm (Ø) 120 mm
Produktgewicht	0.625 kg