



Leuchtenspot Bima für 1-Phasen Hochvolt-Stromschiene in silbergrau, einflam...

Leuchten und Strahler

UVP: 44,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-91904
Material	Aluminium
Farbe	Silbergrau
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	200
Drehbar °	350
Montageart	Aufsteck/Klemm-Montage
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 160 mm (L) 80 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.303 kg