



## LED 3 Phasen Spot Numinos Zoom in Schwarz 20W 1900lm 4000K


Leuchten und Strahler

UVP: 182,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-420955
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schwenkbar °</b>	90
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Phasenabschnitt
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	1900 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	90
<b>Lebensdauer</b>	20000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht, Zeitlos



<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(B) 165 mm (L) 190 mm (Ø) 85 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.95 kg