



Einbauleuchte Horn-0 in weiß, mit Clipfedern, IP20

Einbaustrahler

UVP: 51,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-288820
Material	Stahl
Farbe	Weiß-matt
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Einbau, Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	Maximale Materialstärke: 25mm
Einbaumaße	(T) 120 mm (Ø) 100 mm
Produktmaße	(H) 110 mm (Ø) 103 mm
Produktgewicht	0.267 kg