



### 3-Phasen Schienenspot Euro, GU10, dreh- und schwenkbar, weiß

Leuchten und Strahler

UVP: 83,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-242087
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	25 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schwenkbar °</b>	90
<b>Drehbar °</b>	350
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 172 mm (L) 123 mm (Ø) 80 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.506 kg