



Outdoor Bodeneinbauleuchte Dasar Exact, rund, GU10, IP67

Bodeneinbaustrahler

UVP: 123,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-152166
Material	Edelstahl, Aluminium
Farbe	Edelstahl-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schwenkbar °	30
Drehbar °	90
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 170 mm (Ø) 116 mm
Produktmaße	(T) 160 mm (Ø) 116 mm
Produktgewicht	1.092 kg