



Einflammige Deckenleuchte Kardamod in weiß, QPAR111, eckig, dreh- und schw...

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 140,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-241975
Material	Stahl
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	75 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 155 mm (L) 155 mm
Produktgewicht	1.743 kg