



Wand- und Deckenspot Kalu, GU10, schwarz, 2-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 148,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-343419
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 75 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur
Stil	Industriell, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 180 mm (B) 90 mm (L) 300 mm
Produktgewicht	0.91 kg