



Schienenstrahler für 3-Phasen-Stromschiene, Puri, GU10, mit Adapter, silber...

Leuchten und Strahler

UVP: 35,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-242079
Material	Aluminium
Farbe	Silbergrau
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	85
Drehbar °	350
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 99 mm (L) 84 mm (Ø) 36 mm
Produktgewicht	0.184 kg