



Wandleuchte Astina, rund, Up- and Downlight, 2xGU10, Aluminium-gebürstet, I...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 87,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-164028
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 11 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Schalter	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 230 mm (T) 100 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.799 kg