



## Outdoor Bodeneinbauleuchte SolAsto, eckig (Kanten abgerundet)

Bodeneinbaustrahler

UVP: 69,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-288170
<b>Material</b>	Edelstahl, Kunstleder
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	6 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Montageart</b>	Boden, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse, Garage & Carport
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Einbaumaße</b>	(T) 152 mm (Ø) 105 mm
<b>Produktmaße</b>	(B) 120 mm (T) 136 mm (L) 120 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.76 kg